



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,IW1](http://mirror.radwag.com/pl/info,w1,IW1)

## Platforma PL/15/H3

WX-009-0012



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

### Dane techniczne

| Parametry metrologiczne     |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Obciążenie maksymalne [Max] | 15 kg                   |
| Dokładność odczytu [d]      | 5 g                     |
| Konstrukcja                 |                         |
| Stopień ochrony             | IP 66 / 67              |
| Konstrukcja                 | Stal nierdzewna AISI304 |
| Szalka                      | Stal nierdzewna AISI304 |
| Parametry fizyczne          |                         |
| Wymiar szalki               | 410×410 mm              |

**Dokładność odczytu** - wartość oczekiwana, zależna od parametrów zastosowanego przetwornika pomiarowego.



### Akcesoria (Dodatkowo płatne)

## Wymiary urządzenia



PL/D2



PLC/F1



PLC/C2  
PLC/C3



PL/H  
PL/HR



| Platform type      | A1  | A2  | H     |
|--------------------|-----|-----|-------|
| PL/D2              | 238 | 216 | 82±3  |
| PLC/F1             | 300 | 300 | 70±3  |
| PLC/C2             | 402 | 502 | 103±3 |
| PLC/C3             | 701 | 501 | 130±5 |
| PL/H1 / PL/HR1     | 150 | 200 | 85±3  |
| PL/H2 / PL/HR2     | 250 | 300 | 103±3 |
| PL/H3 / PL/HR3     | 410 | 410 | 98±3  |
| PL/H3/5 / PL/HR3/5 | 400 | 600 | 155±3 |
| PL/H4 / PL/HR4     | 500 | 500 | 155±3 |
| PL/H5 / PL/HR5     | 600 | 600 | 155±3 |
| PL/H6              | 800 | 800 | 135±3 |

dimensions in mm