




More information on the website  
[mirror.radwag.com/es/info,w1,IW7](https://mirror.radwag.com/es/info,w1,IW7)

# Báscula de plataforma inoxidable H315.4.300.H6

WP-232-0002



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funciones



Control más/menos



Desviaciones  
porcentuales



Resumiendo pesajes



Contar piezas



Batería interna



Cierre de la indicación  
máxima



Medición en Newtons



Pesar animales

## Datos técnicos

| Parámetros metrológicos                             |         |
|-----------------------------------------------------|---------|
| Maxima capacidad [Max]                              | 300 kg  |
| Minima capacidad                                    | 2 kg    |
| Legibilidad [d]                                     | 100 g   |
| División de legalización [e]                        | 100 g   |
| Rango de tara                                       | -300 kg |
| Legibilidad máxima para las balanzas no verificadas | 50 g    |
| Clase OIML                                          | III     |

| Paramètros físicos                   |                                                                  |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Pantalla                             | 4,3" LCD (con retroiluminación)                                  |
| Longitud del cable                   | 3 m                                                              |
| Dimensión de platillo                | 800×800 mm                                                       |
| Altura de plataforma de pesaje       | 88 mm                                                            |
| Dimensiones de embalaje An x Pr x Al | 900×900×430 mm                                                   |
| Masa de balanza con indicador        | 59 kg                                                            |
| Masa bruta                           | 80 kg                                                            |
| Construcción                         |                                                                  |
| Grado de protección                  | IP 66 / 69 construcción, IP 66 / 67 / 69 medidor                 |
| Interface de comunicación            |                                                                  |
| Conectividad                         | RS232, USB                                                       |
| Interfaces opcionales                | RS232 o RS485 o 4IN/4OUT o Ethernet o entradas analógica 4-20 mA |
| Parámetros electricos                |                                                                  |
| Alimentacion                         | 100 – 240 V AC 50/60 Hz                                          |
| Corriente de alimentación adicional  | batería interna                                                  |
| Horas de trabajo con baterías        | max 7h                                                           |
| Condiciones ambientales              |                                                                  |
| Temperatura de trabajo               | -10 – +40 °C                                                     |
| Humedad relativa de aire             | 10% – 85% RH sin condensación                                    |



Additional fee for verification



## Accesorios (Additional Fee)

Salidas del bucle de corriente AP2-3  
Cables RS 232 (Bascula a Impresora)  
Rampas  
Pantallas  
Cables de corriente (Bascula a Ethernet)  
Cables RS 232, RS 485  
Marco para hundir la báscula en el suelo


Adaptadores de corriente  
Convertidor RS 232 a Ethernet  
Adaptadores USB  
Impresoras de recibos  
Cable USB (Bascula a Impresora)  
Soportes, brazos  
Convertidor RS 232 a USB

## Programas (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]  
• Editor de Balanzas 2.1 [WX-010-0173]

• R-LAB [WX-010-0080]

Dimensiones de aparato An x Pr x Al



| Scale type       | A [mm] | B [mm] | C[mm]  |
|------------------|--------|--------|--------|
| H315.4.300.H6    | 800    | 800    | 88 ±2  |
| H315.4.600.H6    | 800    | 800    | 88 ±2  |
| H315.4.300.H7    | 1000   | 1000   | 88 ±2  |
| H315.4.600.H7    | 1000   | 1000   | 88 ±2  |
| H315.4.1500.H7   | 1000   | 1000   | 88 ±2  |
| H315.4.1500.H8   | 1200   | 1200   | 88 ±2  |
| H315.4.3000.H8   | 1200   | 1200   | 111 ±2 |
| H315.4.1500.H8/9 | 1200   | 1500   | 88 ±2  |
| H315.4.3000.H8/9 | 1200   | 1500   | 111 ±2 |
| H315.4.1500.H9   | 1500   | 1500   | 88 ±2  |
| H315.4.3000.H9   | 1500   | 1500   | 111 ±2 |
| H315.4.3000.H10  | 1500   | 2000   | 111 ±2 |
| H315.4.6000.H10  | 1500   | 2000   | 166 ±2 |