



More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,IX1](http://mirror.radwag.com/de/info,w1,IX1)











# Waage CY10.0,6/1,5.D2.K.M3.FPVO

WK-312-1008



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funktionen

-  Dosing
-  Percent Weighing
-  Parts counting
-  Peak hold
-  Formulation
-  IR sensors
-  Animal weighing
-  Statistical Quality Control
-  Packaged Goods Control
-  Wi-Fi

## Technische Daten

Messtechnische Parameter	
Wägebereich [Max]	0,6 / 1,5 kg
Min. Belastung	4 / 10 g
Ablesbarkeit [d]	0,2 / 0,5 g
Eichwert [e]	0,2 / 0,5 g
Tarierbereich	-1,5 kg
Stabilisierungszeit	2 s
Justierung	extern

Messtechnische Parameter	
OIML-Klasse	III
Physikalische Parameter	
Nivelliersystem	manuell
Display	10" grafisch farbiger Touchscreen
Kabellänge	1 m
Waagschale	195×195 mm
Verpackungsgröße B x T x H	500×310×150 mm
Nettogewicht	3,7 kg
Bruttogewicht	4,6 kg
Konstruktion	
Schutzart	IP 43
Gehäuse	Metall + ABS
Kommunikationsschnittstellen	
Schnittstellen	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Elektrische Parameter	
Stromversorgung	Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A Waage: 12 – 15V DC 1,6A max; 10–19W*
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	-10 – +40 °C
Lagertemperatur	-25 – +70 °C
Mehrbereich	JA
Besonderheiten	
Max. Anzahl der Plattformen	max.2

**Die Stabilisierungszeit** ist abhängig von den Umgebungsbedingungen und der Geschwindigkeit bei Auflegen der Last auf der Waagschale; für FAST-Profil definiert.

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Additional fee for verification



## Zubehör (Additional Fee)

### MediaBox

1-Sensor Plattformen Stahl lackiert  
RFID-Tag  
Netzteile  
Modul für zusätzliche Wägeplattformen  
4-Sensor Plattformen Stahl lackiert  
Zusätzliche Module  
1-Sensor Plattformen im Kunststoffgehäuse

### Schutzhauben

Barcode-Scanner  
Etikettendrucker  
Kabel RS 232, RS 485  
Fingerabdruck-Leser  
Konverter RS 232 – USB  
Thermische Drucker

## Software (Additional Fee)

- E2R Wägung [WX-010-0099]
- Etiketten-Editor R02 [WX-010-0094]

- RAD Key [WX-010-0005]
- Radwag Remote Desktop [WX-010-0107]

## Abmessungen des Geräts B x T x H

