



Balance CY10.0,6/1,5.D2.K.M3.CPP











WK-312-1008

More information on the website
mirror.radwag.com/fr/info,w1,lX1



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Fonctions

-  Dosing
-  Percent Weighing
-  Parts counting
-  Peak hold
-  Formulation
-  IR sensors
-  Animal weighing
-  Statistical Quality Control
-  Packaged Goods Control
-  Wi-Fi

Paramètres Techniques

| Paramètres métrologiques | |
|-----------------------------|--------------|
| Capacité maximale [Max] | 0,6 / 1,5 kg |
| Capacité minimale [Min] | 4 / 10 g |
| Précision de lecture [d] | 0,2 / 0,5 g |
| Échelon de légalisation [e] | 0,2 / 0,5 g |
| Étendue de tare | -1,5 kg |
| Temps de stabilisation | 2 s |
| Ajustage | externe |

| Paramètres métrologiques | |
|---|---|
| Classe de précision OIML | III |
| Paramètres physiques | |
| Système de nivellement | manuel |
| Afficheur | 10" graphique couleurs écran tactile |
| Longueur de câble | 1 m |
| Dimension du plateau | 195×195 mm |
| Dimensions de colis L x P x H | 500×310×150 mm |
| Masse nette | 3,7 kg |
| Masse brute | 4,6 kg |
| Construction | |
| Degré de protection | IP 43 |
| Boîtier | métal + ABS |
| Interface de Communication | |
| Interface de Communication | 2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot |
| Paramètres électriques | |
| Alimentation | Adaptateur: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A Balance: 12 – 15V DC 1,6A max; 10–19W* |
| Conditions environnementales | |
| Température du travail | -10 – +40 °C |
| Température de stockage | -25 – +70 °C |
| Multi - étendue | Oui |
| Utilitaire features | |
| Nombre maximal de plate-formes desservies | max.2 |

Temps de stabilisation dépend de conditions externes et de la dynamique du placement d'un poids sur le plateau; déterminé pour le profil FAST.

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Additional fee for verification



Accessoires (Additional Fee)

MediaBox
Platesformes en acier pulvérisé
Tag RFID
Alimentateurs
Modules de plateforme supplémentaires
Modules complémentaires
Platesformes dans les boîtiers en plastique

Écran de protection anti-poussière
Lecteurs de code-barres
Imprimantes d'étiquettes
Câbles RS 232, RS 485
Lecteur d'empreintes digitales
Convertisseur RS 232 – USB
Imprimante de tickets de caisse

Software (Additional Fee)

- E2R Pesages [WX-010-0099]
- Éditeur D'étiquettes R02 [WX-010-0094]
- Éditeur de Balances 2.1 [WX-010-0173]

- RAD Key [WX-010-0005]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]

Dimensions d'appareil L x P x H

