



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,lx1](http://mirror.radwag.com/pl/info,w1,lx1)

# Waga CY10.0,6/1,5.D2.K.M3.KTP

WK-312-1008



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Funkcje



Dozowanie



Odchyłki procentowe



Liczenie sztuk



Zatrząsk maksymalnego  
wskazania



Receptury



Sensory podczerwieni



Ważenie zwierząt



Statystyczna kontrola  
jakości



Kontrola Towarów  
Paczkowych



Wi-Fi

## Dane techniczne

### Parametry metrologiczne

Obciążenie maksymalne [Max]	0,6 / 1,5 kg
Obciążenie minimalne [Min]	4 / 10 g
Dokładność odczytu [d]	0,2 / 0,5 g
Działka legalizacyjna [e]	0,2 / 0,5 g
Zakres tary	-1,5 kg
Czas stabilizacji	2 s
Adiustacja	zewnętrzna

Parametry metrologiczne	
Klasa dokładności OIML	III
Parametry fizyczne	
System poziomowania	manualny
Wyświetlacz	10" graficzny kolorowy dotykowy
Długość przewodu	1 m
Wymiar szalki	195×195 mm
Wymiary opakowania S x G x W	500×310×150 mm
Masa netto	3,7 kg
Masa brutto	4,6 kg
Konstrukcja	
Stopień ochrony	IP 43
Obudowa	Metal + ABS
Interfejs komunikacyjny	
Interfejs	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Parametry elektryczne	
Zasilanie	Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A Waga: 12 – 15V DC 1,6A max; 10–19W*
Warunki środowiskowe	
Temperatura pracy	-10 – +40 °C
Temperatura przechowywania	-25 – +70 °C
Wielozakresowość	Tak
Cechy użytkowe	
Maksymalna ilość obsługiwanych platform	max.2

**Czas stabilizacji** zależy od warunków zewnętrznych i dynamiki umieszczania ładunku na szalce; określony dla profilu FAST.

\*Pobór mocy zależy od konfiguracji terminala oraz ilości i rodzaju podłączonych urządzeń zewnętrznych.

\* Wi-Fi® jest zarejestrowanym znakiem towarowym będącym własnością Wi-Fi® Alliance.



Weryfikacja dodatkowo płatna



## Akcesoria (Dodatkowo płatne)

MediaBox  
Platformy stalowe malowane proszkowo  
Tagi RFID  
Zasilacze  
Moduły dodatkowych platform  
Moduły dodatkowe  
Platformy w obudowie plastikowej

Ostonki ochronne do wag  
Skanery kodów kreskowych  
Drukarki etykiet  
Przewody RS 232, RS 485  
Czytnik linii papilarnych  
Konwerter RS 232 - USB  
Drukarki paragonowe

## Oprogramowanie (Dodatkowo płatne)

- E2R Ważenia [WX-010-0099]
- Edytor etykiet R02 [WX-010-0094]
- Edytor wag 2.1 [WX-010-0173]

- RAD Key [WX-010-0005]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]

# Wymiary urządzenia S x G x W

