



More information on the website  
[mirror.radwag.com/it/info,w1,lXE](http://mirror.radwag.com/it/info,w1,lXE)

# Comparatore di massa automatico UMA 100.5Y

WL-415-0005



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Specifiche

Parametri metrologici	
Campo di calibrazione E0	1 – 100 * g
Campo di calibrazione E1	1 – 100 g
Campo di calibrazione E2	1 – 100 g
Campo di calibrazione F1	1 – 100 g
Campo di calibrazione F2	1 – 100 g
Campo di calibrazione M1	1 – 100 g
Campo di calibrazione M2	1 – 100 g
Portata massima [Max]	100 g
Divisione [d]	0,001 mg
Ripetibilità standard [5% Max]	1,5 µg
Ripetibilità standard [Max]	2 µg
Ripetibilità consentita	3,5 µg
Carico decentrato (verifica)	0 mg
Intervallo di compensazione elettrica	-1 g – +10 g

Parametri metrologici	
Tempo di stabilizzazione	30 s
Calibrazione	internal (automatic)
Parametri fisici	
Display	10" graphic colour touchscreen
Dimensione piatto	ø21 mm
Dimensioni del sistema di pesatura	700×585×720 mm
Controlling device dimensions	460×250×195 mm
Dimensioni del pacco	1200×1000×1566 mm
Peso net	114,3 kg
Peso lordo	204,3 kg
Peso supplementare interno	automatic
Peso supplementare esterno	-
Magazzino	36
Interfaccia di comunicazione	
Interfaccia	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Parametri elettrici	
Alimentatore	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Environmental conditions	
Ambiente di lavoro	+15 – +30 °C
Velocità di variazione della temperatura	±0,5 °C / 12 h (±0,3 °C / 4 h)
Umidità relativa	40% – 60%
Velocità di variazione della umidità relativa	±5% / 12 h (3% / 4 h)

**La ripetibilità** è espressa come deviazione standard calcolata per 6 cicli di misurazione ABBA, determinata sperimentalmente nelle condizioni ambientali specificate nel documento OIML R111 (Tabella C.1) per la calibrazione di standard di Classe E1.

**E0 standard** determinato dall'errore limite di 1/5 secondo OIML R111 per la classe E1.

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



## Accessori (Additional Fee)

Tag RFID  
Tavoli antivibranti  
Moduli aggiuntivi  
Capottina protettiva per bilance  
Lettore di codici a barre  
Cavo seriale RS 232, RS 485



THBR 2.0 - modulo misura parametri ambientali  
Stampanti di ricevuta  
Lettore di impronte digitali  
Cavo seriale RS 232, RS 485  
Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti)

## Software (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]  
• Sistema RMCS per la gestione in rete del processo di calibrazione [WX-010-0048]



• RMCS Lite [WX-010-0164]

# Device dimensions



UMA-100, UMA-1000

UMA-control unit



UMA-5