



Pèse-Poutre HX5.EX-1.4P2.4000.C1

WW-008-0058

More information on the website
mirror.radwag.com/fr/info,w1,IXQ



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Fonctions



Labelling



Plus/Minus Control



Percent Weighing



Parts counting



Newton unit measurement



Statistics



GLP Procedures



Replaceable unit



ALIBI Memory

Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques

| | |
|--------------------------|----------|
| Capacité maximale [Max] | 4000 kg |
| Capacité minimale [Min] | 40 kg |
| Précision de lecture [d] | 2000 g |
| Étendue de tare | -4000 kg |
| Classe de précision OIML | III |

Paramètres physiques

| | |
|-----------|-----------------------|
| Afficheur | 5" graphique couleurs |
|-----------|-----------------------|

| Paramètres physiques | |
|------------------------------|---|
| Longueur de câble | 3 m + 5 m |
| Dimension du plateau | 2 pièces 2 m |
| Masse nette | 97,8 kg |
| Masse brute | 98 kg |
| Construction | |
| Degré de protection | IP 65 construction, IP 67 tensomètre, IP 66 / 68 terminal |
| Certification ATEX | II 2G Ex ib IIB T4 Gb |
| Certification IECEx | Ex ib IIB T4 Gb |
| Construction | acier pulvériséacier St3S |
| Interface de Communication | |
| Interface de Communication | 2×RS232, RS485 |
| Paramètres électriques | |
| Alimentation | 100 – 240 V AC 50/60 Hz |
| Prise de courant maximale | 15 W |
| Conditions environnementales | |
| Température du travail | -10 – +40 °C |
| Humidité relative d'air | 10% – 85% RH sans condensation |
| Terminal | PUE HX5.EX-1 |



Additional fee for verification



Accessoires (Additional Fee)

Modules de communication

Alimentation à sécurité intrinsèque pour la balance EX pour alimenter l'indicateur PUE HX5.EX

Imprimante de tickets de caisse

Software (Additional Fee)

- E2R Pesages [WX-010-0099]
- Éditeur D'étiquettes R02 [WX-010-0094]
- R-LAB [WX-010-0080]
- RADWAG Studio du Développement [WX-010-0104]

- RAD Key [WX-010-0005]
- Alibi Reader [WX-010-0114]
- Éditeur de Balances 2.1 [WX-010-0173]