



More information on the website  
[mirror.radwag.com/tr/info,w1,IXQ](http://mirror.radwag.com/tr/info,w1,IXQ)

## HX5.EX-1.4P2.4000.C1 Kiriş Terazi

WW-008-0058



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Fonksiyonlar



Labelling



Plus/Minus Control



Percent Weighing



Parts counting



Newton unit  
measurement



Statistics



GLP Procedures



Replaceable unit



ALIBI Memory

### Teknik Veriler

| Metrolojik parametreler |                  |
|-------------------------|------------------|
| Maksimum yük [Max]      | 4000 kg          |
| Minimum yük [Min]       | 40 kg            |
| Okuma için ruluęu [d]  | 2000 g           |
| Dara aralıęı            | -4000 kg         |
| OIML sınıfı             | III              |
| Fiziksel parametreler   |                  |
| Display                 | 5" grafik renkli |

| Fiziksel parametreler  |                                                               |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Kablo uzunluğu         | 3 m + 5 m                                                     |
| Tartım kefi boyutları  | 2 adet 2 m                                                    |
| Net ağırlık            | 97,8 kg                                                       |
| Brüt ağırlık           | 98 kg                                                         |
| Konstrüksiyon          |                                                               |
| IP Sınıfı              | IP 65 konstrüksiyon, IP 67 gerinim ölçer, IP 66 / 68 terminal |
| Sertifikasyon ATEX     | II 2G Ex ib IIB T4 Gb                                         |
| Sertifikasyon IECEx    | Ex ib IIB T4 Gb                                               |
| Konstrüksiyon          | toz kaplı çelik St3S                                          |
| Haberleşme arayüzler   |                                                               |
| Haberleşme arayüzü     | 2×RS232, RS485                                                |
| Elektrik parametreleri |                                                               |
| Güç kaynağı            | 100 – 240 V AC 50/60 Hz                                       |
| Maksimum güç tüketimi  | 15 W                                                          |
| Çevresel koşullar      |                                                               |
| Çalıştırma sıcaklığı   | -10 – +40 °C                                                  |
| Atmosferik nem         | 10% – 85% RH yoğunlaşma yok                                   |
| İndikatör              | PUE HX5.EX-1                                                  |



Additional fee for verification



## Aksesuarlar (Additional Fee)

Haberleşme modülü  
Terazi için tasarlanmış kendinden korumalı güç kaynağı

Fiş yazıcı

## Yazılım (Additional Fee)

- E2R Tartım [WX-010-0099]
- Etiket Editörü R02 [WX-010-0094]
- R-Lab [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

- RAD Key [WX-010-0005]
- Alibi Okuyucu PC Yazılımı [WX-010-0114]
- Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]