



More information on the website  
[mirror.radwag.com/fr/info,w1,IYV](http://mirror.radwag.com/fr/info,w1,IYV)

# Balance multifonctionnelle TMX15C.150.C3.K

WP-118-0027



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Fonctions



Dosing



Labelling



Plus/Minus Control



Parts counting



Formulation



Statistics



Checkweighing

## Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Capacité maximale [Max]	150 kg
Capacité minimale [Min]	1 kg
Précision de lecture [d]	50 g
Échelon de légalisation [e]	50 g
Étendue de tare	-150 kg
Précision de lecture maximale pour les balances non vérifiées	5 g
Classe de précision OIML	III

<b>Paramètres physiques</b>	
Afficheur	15,6" graphique couleurs écran tactile
Longueur de câble	2,5 m
Dimension du plateau	500×700 mm
Dimensions de terminal de lecture	560×360×240 mm
Dimensions de colis L x P x H	730×800×510 mm
Dimensions de colis L x P x H	730×800×510 mm
<b>Construction</b>	
Degré de protection	IP 65 construction, IP 66 / 67 / 69 terminal
<b>Interface de Communication</b>	
Interface de Communication	4×USB 2.0 (2×USB-A, 2×M12 4P), Ethernet - 2×10/100/1000 Mbit (2×RJ45 hermétique), Profibus DP (travail dans le mode slave), 2×RS232, RS485 (2×M12 8P), 4IN / 4OUT (2×prises de courant M12 8P ou 2×câbles par )
Interfaces optionnelles	touches externes PRINT, TARA, START - version de terminal avec 4 entrées/4 sorties (ports M12 8P), module de plate-forme de balance supplémentaire - max. 3 pièces, paramètres métrologiques comme dans la plateforme principale
<b>Paramètres électriques</b>	
Alimentation	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Prise d'alimentation par l'appareil	45 W
<b>Conditions environnementales</b>	
Température du travail	0 – +40 °C
Humidité relative d'air	10% – 85% RH sans condensation
<b>Composants et logiciels</b>	
Système opérationnel	Microsoft Windows 11 IoT



Additional fee for verification

## Accessoires (Additional Fee)

Câbles RS 232 (balance – imprimante)  
 Lecteurs de cartes à transpondeur  
 Câbles RS 232 (balance – imprimante ZEBRA)  
 Câbles de réseau (balance – Ethernet)  
 Afficheurs  
 Câbles RS 232, RS 485  
 Lecteurs de code-barres

Imprimantes d'étiquettes  
 Modules de plateforme supplémentaires  
 Adapteur USB  
 Imprimante de tickets de caisse  
 Câble USB (balance – imprimante)  
 Convertisseur RS 232 – USB

## Software (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]  
 • R-LAB [WX-010-0080]

• Éditeur D'étiquettes R02 [WX-010-0094]