

Piattaforma PL/60/H4

WX-009-0016





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Specifiche


Parametri metrologici			
Portata massima [Max]	60 kg		
Divisione [d]	20 g		
Costruzione			
Punteggio IP	IP 66 / 67		
Costruzione	Stainless steel AISI304		
Materiale da pesata	Stainless steel AISI304		
Parametri fisici			
Dimensione piatto	500×500 mm		
Dimensioni del pacco L x P x A	610×610×330 mm		

Precisione di lettura - valore previsto, a seconda dei parametri del trasmettitore di misura utilizzato.




Accessori (Additional Fee)

Device dimensions L x P x A





PL/D2







A1

2

PLC/F1



A1

PLC/C2 PLC/C3

Platform type	A1	A2	Н
PL/D2	238	216	82±3
PLC/F1	300	300	70±3
PLC/C2	402	502	103±3
PLC/C3	701	501	130±5
PL/H1 / PL/HR1	150	200	85±3
PL/H2 / PL/HR2	250	300	103±3
PL/H3 / PL/HR/3	410	410	98±3
PL/H3/5 / PL/HR/3/5	400	600	155±3
PL/H4 / PL/HR/4	500	500	155±3
PL/H5 / PL/HR/5	600	600	155±3
PL/H6	800	800	135±3

dimensions in mm