



More information on the website
mirror.radwag.com/it/info,w1,lzq











Bilancia CY10.1,5/3.D2.K.M3.CPC

WK-312-1009



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funzioni

-  Dosing
-  Percent Weighing
-  Parts counting
-  Peak hold
-  Formulation
-  IR sensors
-  Animal weighing
-  Statistical Quality Control
-  Packaged Goods Control
-  Wi-Fi

Specifiche

Parametri metrologici	
Portata massima [Max]	1,5 / 3 kg
Portata minima [Min]	10 / 20 g
Divisione [d]	0,5 / 1 g
Intervallo di verifica della bilancia [e]	0,5 / 1 g
Campo di tara	-3 kg
Tempo di stabilizzazione	2 s
Calibrazione	external

Parametri metrologici	
Classe OIML	III
Parametri fisici	
Sistema di livellamento	manual
Display	10" graphic colour touchscreen
Lunghezza del cavo	1 m
Dimensione piatto	195×195 mm
Dimensioni del pacco L x P x A	500×310×150 mm
Peso net	3,7 kg
Peso lordo	4,6 kg
Costruzione	
Punteggio IP	IP 43
Struttura	steel + ABS
Interfaccia di comunicazione	
Interfaccia	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Parametri elettrici	
Alimentatore	Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A Balance: 12 – 15V DC 1,6A max; 10–19W*
Environmental conditions	
Ambiente di lavoro	-10 – +40 °C
Temperatura di stoccaggio	-25 – +70 °C
Multi scala	YES
Caratteristiche operative	
Numero massimo di piattaforme	max.2

Il tempo di stabilizzazione dipende dalle condizioni esterne e dalla dinamica di posizionamento del carico sul piatto; specificato per il profilo FAST.

*Il consumo di energia dipende dalla configurazione del terminale e dal numero e dal tipo di dispositivi esterni collegati.

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Additional fee for verification



Accessori (Additional Fee)

MediaBox
 Piattaforme di pesatura in acciaio dolce verniciato a polvere
 Tag RFID
 Alimentatore
 Moduli aggiuntivi della piattaforma
 Moduli aggiuntivi
 Piattaforme con struttura in materiale plastico

Capottina protettiva per bilance
 Lettore di codici a barre
 stampanti per etichette
 Cavo seriale RS 232, RS 485
 Lettore di impronte digitali
 Convertitore RS 232 – USB
 Stampanti di ricevuta

Software (Additional Fee)

- E2R Weighing [WX-010-0099]
- Editore di etichette R02 [WX-010-0094]

- RAD Key [WX-010-0005]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]

Device dimensions L x P x A

