



More information on the website
mirror.radwag.com/it/info,w1,lzq

Bilancia CY10.1,5/3.D2.K.M3.CPC

WK-312-1009



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funzioni

- Dosing
- Percent Weighing
- Parts counting
- Peak hold
- Formulation
- IR sensors
- Animal weighing
- Statistical Quality Control
- Packaged Goods Control
- Wi-Fi

Specifiche

| Parametri metrologici | |
|---|------------|
| Portata massima [Max] | 1,5 / 3 kg |
| Portata minima [Min] | 10 / 20 g |
| Divisione [d] | 0,5 / 1 g |
| Intervallo di verifica della bilancia [e] | 0,5 / 1 g |
| Campo di tara | -3 kg |
| Tempo di stabilizzazione | 2 s |
| Calibrazione | external |

| Parametri metrologici | |
|--------------------------------|--|
| Classe OIML | III |
| Parametri fisici | |
| Sistema di livellamento | manual |
| Display | 10" graphic colour touchscreen |
| Lunghezza del cavo | 1 m |
| Dimensione piatto | 195×195 mm |
| Dimensioni del pacco L x P x A | 500×310×150 mm |
| Peso net | 3,7 kg |
| Peso lordo | 4,6 kg |
| Costruzione | |
| Punteggio IP | IP 43 |
| Struttura | steel + ABS |
| Interfaccia di comunicazione | |
| Interfaccia | 2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot |
| Parametri elettrici | |
| Alimentatore | Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A Balance: 12 – 15V DC 1,6A max; 10–19W* |
| Environmental conditions | |
| Ambiente di lavoro | -10 – +40 °C |
| Temperatura di stoccaggio | -25 – +70 °C |
| Multi scala | YES |
| Caratteristiche operative | |
| Numero massimo di piattaforme | max.2 |

Il tempo di stabilizzazione dipende dalle condizioni esterne e dalla dinamica di posizionamento del carico sul piatto; specificato per il profilo FAST.

*Il consumo di energia dipende dalla configurazione del terminale e dal numero e dal tipo di dispositivi esterni collegati.

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Additional fee for verification



Accessori (Additional Fee)

MediaBox
Piattaforme di pesatura in acciaio dolce verniciato a polvere
Tag RFID
Alimentatore
Moduli aggiuntivi della piattaforma
Moduli aggiuntivi
Piattaforme con struttura in materiale plastico

Capottina protettiva per bilance
Lettore di codici a barre
stampanti per etichette
Cavo seriale RS 232, RS 485
Lettore di impronte digitali
Convertitore RS 232 – USB
Stampanti di ricevuta

Software (Additional Fee)

- E2R Weighing [WX-010-0099]
- Editore di etichette R02 [WX-010-0094]

- RAD Key [WX-010-0005]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]

Device dimensions L x P x A

