



More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,J18

Auffahrplattform PL/4N/600/H2.LD



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Technische Daten

Messtechnische Parameter	
Wägebereich [Max]	600 kg
Zifferschritt [d]	200 g
Konstruktion	
Schutzart	IP 68
Konstruktion	Edelstahl AISI304
Waageschale	Edelstahl AISI304
Physikalische Parameter	
Waageschale	1100×1200 mm
Höhe Wägeplattform	77 mm

Ablesegenauigkeit – Erwartungswert, abhängig von den Parametern des verwendeten Messumformers.



Zubehör

Wägeterminal PUE 5
Wägeterminal PUE 7.1

Wägeterminal PUE HX7
Wägeterminal PUE HY10

Abmessungen des Geräts



Model	Max	A	B	C	C1	D	E	F	G	H
PL/4N/150/H1	150 kg	840	860	45,5	76	1040	1710	778	940	1170
PL/4N/300/H1	300 kg	840	860	45,5	76	1040	1710	778	940	1170
PL/4N/600/H1	600 kg	840	860	45,5	76	1040	1710	778	940	1170
PL/4N/150/H2	1500 kg	1100	1200	45,5	76	1300	2050	1118	1200	1430
PL/4N/300/H2	300 kg	1100	1200	45,5	76	1300	2050	1118	1200	1430
PL/4N/600/H2	600 kg	1100	1200	45,5	76	1300	2050	1118	1200	1430
PL/4N/1500/H2	1500 kg	1100	1200	52,5	76	1300	2150	1118	1200	1430
PL/4N/300/H3	300 kg	1200	1500	45,5	76	1400	2350	1418	1300	1530
PL/4N/600/H3	600 kg	1200	1500	45,5	76	1400	2350	1418	1300	1530
PL/4N/1500/H3	1500 kg	1200	1500	52,5	76	1400	2450	1418	1300	1530
PL/4N/300/H4	300 kg	1500	1500	52,5	76	1700	2450	1418	1600	1830
PL/4N/600/H4	600 kg	1500	1500	52,5	76	1700	2450	1418	1600	1830
PL/4N/1500/H4	1500 kg	1500	1500	52,5	76	1700	2450	1418	1600	1830