

H315.60/150.HR5.M Waterproof Scale With Stainless Steel Load Cell

More information on the website mirror.radwag.com/br/info,w1,J90

WP-124-1075



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funções



Plus/Minus Control



Percent Weighing



Totalizing



Parts counting



Internal battery



Peak hold



Newton unit measurement



IP 66 / 67 / 69 construção, IP 68 / 69 célula, IP 66 / 67 / 69 terminal

Animal weighing

Ficha Técnica

Classe de proteção

Parâmetros metrológicos		
Capacidade máxima [máx]	60 / 150 kg	
Carga mínima	400 g	
Resolução [d]	20 / 50 g	
Unidade de verificação [e]	20 g	
Faixa de tara	-150 kg	
Classe OIML	III	
Construção		
Construção		

Construção				
Construção	aço inoxidável AISI316			
Interface de comunicação				
Interface de comunicação	RS232, USB			
Interfaces opcionais	RS232 ou RS485 ou 4IN/4OUT ou Ethernet ou com saída analógica 4 20 mA			
Parâmetros elétricos				
Fonte de alimentação	100 - 240 V AC 50/60 Hz			
Fonte de alimentação opcional	bateria interna recarregável			
Tempo de operação com baterias	max 7h			
Condições ambientais				
Temperatura de operação	-10 - +40 °C			
Temperatura de armazenamento	-25 - +70 °C			
Umidade relativa	10% – 85% RH sem condensação			
Parâmetros físicos				
Dimensões até prato de pesagem	600×600 mm			
Dimensões da embalagem L x P x A	710×710×330 mm			
Peso líquido	29,5 kg			
Peso bruto	31,8 kg			





Additional fee for verification (



Acessórios (Additional Fee)


Mesas antivibração !Mesa de rolos Displays Conversor RS 232 - Ethernet Impressora de recibos RS 232 - Conversor USB RS 232, RS 485 cabos

Software (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]

• R-Lab [WX-010-0080]

Dimensões do dispositivo L x P x A



		A1	A2	В	C1	C2	D	Е	L
H315HR2.M	250 x 300	246	306	104 ± 3	208	268	~525	~483	
H315HR2.K	250 x 300	246	306	104 ± 3	208	268	-	-	1,5m
H315HR3.M	410 x 410	410	410	98 ± 2	370	370	~525	~587	
H315HR3.K	410 x 410	410	410	98 ± 2	370	370	-	-	2,5m
H315HR4.M	500 x 500	497	497	155 ± 5	400	400	~767	~650	
H315HR4.K	500 x 500	497	497	155 ± 5	400	400	-	-	2,5m
H315HR3/5.M	400 x 600	597	397	155 ± 5	500	300	~767	~550	
H315HR3/5.K	400 x 600	597	397	155 ± 5	500	300	-	-	2,5m
H315HR5.M	600 x 600	597	597	155 ± 5	500	500	~767	~750	
H315HR5.K	600 x 600	597	597	155 ± 5	500	500	-	-	2,5m