



More information on the website  
[mirror.radwag.com/tr/info,w1,J9Y](http://mirror.radwag.com/tr/info,w1,J9Y)

# HY10.30/60.H3.PUK Çok Fonksiyonlu Terazi

WK-311-1005



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Fonksiyonlar

- |   |   |  |   |
|---|---|--|---|
|  Dosing                  |  Labelling             |  Plus/Minus Control |  Percent Weighing            |
|  Totalizing              |  Parts counting        |  Peak hold          |  Formulation                 |
|  Newton unit measurement |  Statistics            |  Checkweighing      |  GLP Procedures              |
|  Animal weighing         |  Differential weighing |  Replaceable unit   |  Statistical Quality Control |
|  Packaged Goods Control  |  ALIBI Memory          |  Transactions       |   |

## Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
Maksimum yük [Max]	30 / 60 kg
Minimum yük [Min]	200 / 400 g
Okuma için ruluęu [d]	10 / 20 g

Metrolojik parametreler	
Yasallaştırma birimi [e]	10 / 20 g
Dara aralığı	-60 kg
OIML sınıfı	III
Fiziksel parametreler	
Display	10,1" grafik renkli dokunmatik
Kablo uzunluğu	2,5 m
Tartım kefesinin boyutları	410x410 mm
Ambalaj boyutları G x D x Y	510x510x500 mm
Net ağırlık	12,8 kg
Brüt ağırlık	18 kg
Konstrüksiyon	
IP Sınıfı	IP 66 / 67 konstrüksiyon, IP 66 / 67 / 69 terminal
Haberleşme arayüzler	
Haberleşme arayüzü	2xRS232, 2xUSB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (dijital)
Opsiyonel arayüzler	modül Wi-Fi 802.11 b/g/n, modül Profibus (DP SLAVE), modül RS485, modül PROFINET (RJ45), analog çıkış modülü (4-20mA, 0-20mA, 0-10V), 12IN / 12OUT (IN – 5-24 VDC, OUT – max 30 VDC, 0,5 ADC)
Elektrik parametreleri	
Güç kaynağı	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Çevresel koşullar	
Çalıştırma sıcaklığı	-10 – +40 °C
Atmosferik nem	10% – 85% RH yoğunlaşma yok

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



## Aksesuarlar (Additional Fee)

AP2-4 Güç döngüsü çıkışı  
RS 232 Kablolar (Teraziler - Yazıcı)  
Transponder kart okuyucular  
RS 232 Kabloları (Teraziler - ZEBRA Yazıcı)  
Ağ kabloları (Teraziler - Ethernet)  
Display  
RS 232, RS 485 Kabloları  
Barkod okuyucu  
Etiket Yazıcısı  
Tartım terminalleri için tutucular

Klavye  
USB adaptör  
Fiş yazıcı  
F1 Kütle standardı - ayar odacısız silindirik ağırlıklar, setleri  
USB Kablolar (terazi-Epson yazıcı)  
Modülleri ek platformları  
Ek modüller  
RS 232 – USB Dönüştürücü  
Makaralı tabla versiyon

## Yazılım (Additional Fee)

• E2R Tartım [WX-010-0099]  
• Audit Trail Reader [WX-010-0186]  
• RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]  
• Teraziler Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]

• RAD Key [WX-010-0005]  
• Etiket Editörü R02 [WX-010-0094]  
• R-Lab [WX-010-0080]  
• RADWAG Development Studio [WX-010-0104]