



More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,J9Y




















HY10.30/60.H3.PUK Çok Fonksiyonlu Terazi

WK-311-1005



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Fonksiyonlar

- | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Dosing |  Labelling |  Plus/Minus Control |  Percent Weighing |
|  Totalizing |  Parts counting |  Peak hold |  Formulation |
|  Newton unit measurement |  Statistics |  Checkweighing |  GLP Procedures |
|  Animal weighing |  Differential weighing |  Replaceable unit |  Statistical Quality Control |
|  Packaged Goods Control |  ALIBI Memory |  Transactions | |

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
Maksimum yük [Max]	30 / 60 kg
Minimum yük [Min]	200 / 400 g
Okuma için ruluęu [d]	10 / 20 g

Metrolojik parametreler	
Yasallaştırma birimi [e]	10 / 20 g
Dara aralığı	-60 kg
OIML sınıfı	III
Fiziksel parametreler	
Display	10,1" grafik renkli dokunmatik
Kablo uzunluğu	2,5 m
Tartım kefesinin boyutları	410x410 mm
Ambalaj boyutları G x D x Y	510x510x500 mm
Net ağırlık	12,8 kg
Brüt ağırlık	18 kg
Konstrüksiyon	
IP Sınıfı	IP 66 / 67 konstrüksiyon, IP 66 / 67 / 69 terminal
Haberleşme arayüzler	
Haberleşme arayüzü	2xRS232, 2xUSB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (dijital)
Opsiyonel arayüzler	modül Wi-Fi 802.11 b/g/n, modül Profibus (DP SLAVE), modül RS485, modül PROFINET (RJ45), analog çıkış modülü (4-20mA, 0-20mA, 0-10V), 12IN / 12OUT (IN – 5-24 VDC, OUT – max 30 VDC, 0,5 ADC)
Elektrik parametreleri	
Güç kaynağı	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Çevresel koşullar	
Çalıştırma sıcaklığı	-10 – +40 °C
Atmosferik nem	10% – 85% RH yoğunlaşma yok

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Aksesuarlar (Additional Fee)

RS 232 Kablolar (Teraziler - Yazıcı)

Transponder kart okuyucular

RS 232 Kabloları (Teraziler - ZEBRA Yazıcı)

RS 232 Kablolar (Teraziler - Ethernet)

AP2-3 Güç döngüsü çıkışı

Display

RS 232, RS 485 Kabloları

Barkod okuyucu

Etiket Yazıcısı

Tartım terminalleri için tutucular

Klavye

USB adaptör

Fiş yazıcı

F1 Kütle standardı - ayar odacısız silindirik ağırlıklar, setleri

USB Kablolar (terazi-Epson yazıcı)

Modülleri ek platformları

Ek modüller

RS 232 – USB Dönüştürücü

Makaralı tabla versiyon

Yazılım (Additional Fee)

• E2R Tartım [WX-010-0099]

• Audit Trail Reader [WX-010-0186]

• RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]

• Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]

• RAD Key [WX-010-0005]

• Etiket Editörü R02 [WX-010-0094]

• R-Lab [WX-010-0080]

• RADWAG Development Studio [WX-010-0104]