



More information on the website  
[mirror.radwag.com/ja/info,w1,JEE](http://mirror.radwag.com/ja/info,w1,JEE)













# MA 50.5Y.IC 水分計

WL-304-0058



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## 機能

-  Autotest
-  Statistics
-  IR sensors
-  GLP Procedures
-  Replaceable unit
-  Statistical Quality Control
-  ALIBI Memory
-  Drying modes
-  Samples drying
-  Moisture content analysis
-  Dry mass determination
-  Wi-Fi

## データシート

計測パラメータ	
最大ひょう量 [Max]	50 g
最小表示 [d]	1 mg
法定計量時の単位 [e]	10 mg
風袋範囲	-50 g
調整	内部 (自動)
OIMLクラス	II
最大サンプル重量	50 g

計測パラメータ	
加熱モジュール	IRエミッタ
水分含有計測の再現性	±0,05 % (サンプル ~ 2 g), ±0,01 % (サンプル ~ 10 g)
水分含有量の最小表示	0,001 %
乾燥温度範囲	Max 160 °C
物理的パラメータ	
レベリングシステム	半自動方式 – LevelSENSING
ディスプレイ	10" グラフィック カラー タッチスクリーン
計量室	自動
納品構成	水分計, 使い捨て皿 x 10, 十字型ホルダー, 乾燥皿ハンドル, 計量皿用シールド, 布製防塵カバー, 電源コード
最大サンプル高さ	20 mm
計量皿寸法	ø90, h= 8 mm
梱包寸法 幅x奥行x高さ	540x610x470 mm
正味重量	5,3 kg
総重量	6,5 kg
工事中	
保護クラス	IP 43
使用上の特徴	
表示モード	%D, %M, %R, g
乾燥メソッド	4 乾燥プロファイル (標準、急速、ステップ、緩速)
終了モード	4 モード (自動、手動、時間指定、ユーザー指定)
追加機能	排水容器
通信インターフェース	
通信インターフェース	2xUSB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
電気的パラメータ	
電源	100 – 120 V AC 50/60 Hz または 200-240 V AC 50/60 Hz
消費電力	6 W
加熱モジュールの電力	450 W
環境条件	
動作温度	+10 – +40 °C
質量表示のコントロール	外部質量標準 50g, 100g, 200g, 使用する水分計の種類による (追加機器)
乾燥温度の調整	定義済温度での 3 点調整とプログラム可能な値 (追加機器: GT105k-12/Z コントロールサーモメーター)
SOP (標準作業手順) – 計量テスト	
乾燥温度のコントロール	乾燥プロファイルに応じて1点または2点 (追加機器: GT105k-12/Z 制御温度計)
水分含有量表示のコントロール	認証済 MV テストセット (追加機器)

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Additional fee for verification



## アクセサリ (Additional Fee)

防振台  
水分計アクセサリ  
追加モジュール  
バーコードスキャナ  
レシートプリンタ

指紋リーダー  
RS 232、RS 485 ケーブル  
RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)  
RS 232 - RS 485 コンバータ

## ソフトウェア (Additional Fee)

- E2R Weighing (計量) [WX-010-0099]
- Label Editor R02 [WX-010-0094]
- Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]

- RAD Key [WX-010-0005]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

# デバイスの寸法 幅x奥行x高さ

