



More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,JEQ

Kabel P0261

WX-013-0010



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Beschreibung

Kabel RS-232: Waage (Messgerät PUE H315) - Drucker Epson, Citizen

Standardlänge der Kabel: 2 m Optionale Kabellängen (kostenpflichtig): 5 m oder 10 m

Passend für:

Waagen mit Messgerät PUE H315 Waagen mit Messgerät PUE H315/Z Messgerät PUE H315 Messgerät PUE H315/Z

Kompatibel mit (Additional Fee)

Wasser- und säurebeständige Plattformwaage
H315 HR
Plattformwaage
H315 4H rostfrei
Balkenwaagen aus Edelstahl H315 4P2.H
Wasserdichte Plattformwaage H315 H
Bodeneinbauwaage aus Edelstahl H315.4 H/Z
Auffahrwaage
H315 4N.H rostfrei

Rohrbahnwaagen
H315 2K
Palettenwaagen aus Edelstahl H315 4P.H
Viehwaagen H315 4I.S
Viehwaagen aus Edelstahl H315 4I.H
Rohrbahnwaagen aus Edelstahl H315
Thermische Drucker

Auffahrwaage
H315 4N.H.LD rostfrei