



More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,JEQ](http://mirror.radwag.com/de/info,w1,JEQ)

## Kabel P0261

WX-013-0010



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Beschreibung

Kabel RS-232: Waage (Messgerät PUE H315) - Drucker Epson, Citizen

Standardlänge der Kabel: 2 m Optionale Kabellängen (kostenpflichtig): 5 m oder 10 m

Passend für:

Waagen mit Messgerät PUE H315 Messgerät PUE H315

## Kompatibel mit (Additional Fee)

Wasser- und säurebeständige Plattformwaage  
 H315 HR  
 Plattformwaage  
 H315 4H rostfrei  
 Balkenwaagen aus Edelstahl H315 4P2.H

Auffahrwaage  
 H315 4N.H rostfrei  
 Auffahrwaage  
 H315 4N.H.LD rostfrei  
 Palettenwaagen aus Edelstahl H315 4P.H

