




More information on the website  
[mirror.radwag.com/es/info,w1,JEQ](http://mirror.radwag.com/es/info,w1,JEQ)

## P0261 Cable

WX-013-0010



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Descripción

Cable RS 232: balanza (medidor PUE H315) - impresora Epson

El cable está disponible en tres variantes:

Estándar P0261.2 - longitud del cable 2 m Opcional (con cargo adicional) P0261.5 - longitud del cable 5 m  
Opcional (con cargo adicional) P0261.10 - longitud del cable 10 m

Compatible con:

Balanzas con el indicador PUE H315 Balanzas con el indicador PUE H315 / Z Indicador PUE H315 Indicador  
PUE H315 / Z

## Trabaja con (Additional Fee)

Báscula de plataforma impermeable H315 HR  
Báscula de plataforma inoxidable H315 4H  
Básculas de patines inoxidables H315 4P2.H  
Báscula de plataforma impermeable H315 H

Básculas de carriles H315 2K  
Básculas para paletas inoxidables H315 4P.H  
Balanzas para ganado H315 4I.S  
Balanzas para ganado inoxidables H315 4I.H

Báscula de plataforma empotrada inoxidable H315.4 H/Z  
Báscula con rampa inoxidable H315 4N.H  
Báscula con rampa inoxidable H315 4N.H.LD

Básculas de carriles inoxidables H315  
Impresoras de recibos