




More information on the website
mirror.radwag.com/es/info,w1,JEQ

P0261 Cable



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Descripción

Cable RS 232: balanza (medidor PUE H315) - impresora Epson

El cable está disponible en tres variantes:

Estándar P0261.2 - longitud del cable 2 m Opcional (con cargo adicional) P0261.5 - longitud del cable 5 m
Opcional (con cargo adicional) P0261.10 - longitud del cable 10 m

Compatible con:

Balanzas con el indicador PUE H315 Balanzas con el indicador PUE H315 / Z Indicador PUE H315 Indicador
PUE H315 / Z

Trabaja con

Báscula de plataforma impermeable H315 HR
Báscula de plataforma inoxidable H315 4H
Básculas de patines inoxidables H315 4P2.H
Báscula de plataforma impermeable H315 H

Básculas de carriles H315 2K
Básculas para paletas inoxidables H315 4P.H
Balanzas para ganado H315 4I.S
Balanzas para ganado inoxidables H315 4I.H

Báscula de plataforma empotrada inoxidable H315.4 H/Z
Báscula con rampa inoxidable H315 4N.H
Báscula con rampa inoxidable H315 4N.H.LD

Básculas de carriles inoxidables H315
Impresoras de recibos