



More information on the website  
[mirror.radwag.com/es/info,w1,JEQ](http://mirror.radwag.com/es/info,w1,JEQ)

## P0261 Cable

WX-013-0010



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Descripción

Cable RS 232: balanza (medidor PUE H315) - impresora Epson

El cable está disponible en tres variantes:

Estándar P0261.2 - longitud del cable 2 m Opcional (con cargo adicional) P0261.5 - longitud del cable 5 m  
Opcional (con cargo adicional) P0261.10 - longitud del cable 10 m

Compatible con:

Balanzas con el indicador PUE H315 Indicador PUE H315

### Trabaja con (Additional Fee)

Báscula de plataforma impermeable H315 HR

Báscula con rampa inoxidable H315 4N.H.LD

Báscula de plataforma inoxidable H315 4H  
Básculas de patines inoxidables H315 4P2.H  
Báscula de plataforma impermeable H315 H  
Báscula de plataforma empotrada inoxidable H315.4 H/Z  
Báscula con rampa inoxidable H315 4N.H

Básculas de carriles H315 2K  
Básculas para paletas inoxidables H315 4P.H  
Básculas de carriles inoxidables H315 2K  
Impresoras de recibos