




More information on the website  
[mirror.radwag.com/it/info,w1,JEQ](http://mirror.radwag.com/it/info,w1,JEQ)

## Cavo P0261

WX-013-0010



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Caratteristiche generali

Cavo RS 232 per la connessione delle bilance/sistemi di pesatura equipaggiate con indicatore PUE H315 a stampanti per etichette Epson.

Standard cable length: 2m Customized cable length (extra charge): 5 or 10m Disponibili a richiesta in versione con lunghezza: 5 or 10m (opzionali)

Compatibile con:

Bilance equipaggiate con indicatori PUE H315 Bilance equipaggiate con indicatori PUE H315/Z Indicatori PUE H315 Indicatori PUE H315/Z

### Compatibile con (Additional Fee)

Piattaforme in esecuzione waterproof H315 HR  
Bilancia a piattaforma in acciaio inox H315 4H  
Supporti di pesata in acciaio inox H315 4P2.H  
Bilancia a piattaforma impermeabile H315 H  
Basamenti in acciaio inox versioni con base a compasso H315.4 H/Z

Bilance pesa camion H315 2K Overhead Track Scales  
Bilance pesa pallet in acciaio inox H315 4P.H  
Sistemi di pesatura animali H315 4I.S  
Sistemi di pesatura animali in acciaio inox H315 4I.H  
Bilance pesa camion in acciaio inox H315

Bilancia con rampa di carico in acciaio inox H315 4N.H  
Bilancia con rampa di carico in acciaio inox H315 4N.H.LD

Stampanti di ricevuta