

P0261 ケーブル

WX-013-0010





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

概要

RS232ケーブル (PUE

H315インジケーター対応)は、天秤/はかりとEpsonプリンターを接続するためのケーブルです。

標準ケーブル長: 2m カスタマイズ可能なケーブル長(追加料金):5m または 10m

対応機器:

PUE H315インジケーターで操作するはかり PUE H315/Zインジケーターで操作するはかり PUE H315インジケーター PUE H315/Zインジケーター

互換性あり (Additional Fee)

H315 HR 防水型プラットフォームスケール H315 4H ステンレス製プラットフォームスケール H315 4P2.H ステンレス製ビームスケール H315 H 防水型プラットフォームスケール H315.4 H/Z ステンレス製プラットフォームスケール、ピットバージョン H315 4N.H ステンレス製ランプスケール H315 2K オーバーヘッドトラックスケール H315 4P.H ステンレス製パレットスケール H315 4I.S 家畜用はかり H315 4I.H ステンレス製家畜用はかり H315 ステンレス製オーバーヘッドトラックスケール レシートプリンタ