



More information on the website
mirror.radwag.com/ja/info,w1,JEQ

P0261 ケーブル

WX-013-0010



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

概要

RS232ケーブル (PUE H315インジケータ対応) は、天秤/はかりとEpsonプリンターを接続するためのケーブルです。

標準ケーブル長: 2m カスタマイズ可能なケーブル長 (追加料金) : 5m または 10m

対応機器:

PUE H315インジケータで操作するはかり PUE H315インジケータ

互換性あり (Additional Fee)

H315 HR 防水型プラットフォームスケール
H315 4H ステンレス製プラットフォームスケール
H315 4P2.H ステンレス製ビームスケール
H315 H 防水型プラットフォームスケール
H315.4 H/Z

H315 4N.H.LD ステンレス製ランプスケール
H315 2K オーバーヘッドトラックスケール
H315 4P.H ステンレス製パレットスケール
H315 2K ステンレス製オーバーヘッドトラックスケール
レシートプリンタ

ステンレス製プラットフォームスケール、ピットバージョン
H315 4N.H ステンレス製ランプスケール