




More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,JEQ](http://mirror.radwag.com/pl/info,w1,JEQ)

## Przewód P0261

WX-013-0010



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Opis

Przewód RS 232: waga (terminal PUE H315) - drukarka Epson

Przewód występuje w trzech wariantach wykonania:

Standardowy P0261.2 - długość przewodu 2 m Opcjonalny (za dopłatą) P0261.5 - długość przewodu 5 m  
Opcjonalny (za dopłatą) P0261.10 - długość przewodu 10 m

Pasuje do :

Wagi z terminalem PUE H315 Terminal PUE H315

## Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Waga platformowa wodo i kwasoodporna H315 HR

Waga najazdowa nierdzewna H315 4N.H.LD

Waga platformowa nierdzewna H315 4H  
Wagi płozowe nierdzewne H315 4P2.H  
Waga platformowa wodoodporna H315 H  
Waga platformowa nierdzewna zagłębiana H315.4 H/Z  
Waga najazdowa nierdzewna H315 4N.H

Wagi kolejkowe H315 2K  
Wagi paletowe nierdzewne H315 4P.H  
Wagi kolejkowe nierdzewne H315 2K  
Drukarki paragonowe