




More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,JEQ

Przewód P0261



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Opis

Przewód RS 232: waga (miernik PUE H315) - drukarka Epson

Przewód występuje w trzech wariantach wykonania:

Standardowy P0261.2 - długość przewodu 2 m Opcjonalny (za dopłatą) P0261.5 - długość przewodu 5 m
Opcjonalny (za dopłatą) P0261.10 - długość przewodu 10 m

Pasuje do :

Wagi z miernikiem PUE H315 Wagi z miernikiem PUE H315/Z Miernik PUE H315 Miernik PUE H315/Z

Pasuje do

Waga platformowa wodo i kwasoodporna H315 HR
Waga platformowa nierdzewna H315 4H
Wagi płozowe nierdzewne H315 4P2.H
Waga platformowa wodoodporna H315 H
Waga platformowa nierdzewna zagłębiana H315.4 H/Z

Wagi kolejkowe H315 2K
Wagi paletowe nierdzewne H315 4P.H
Wagi inwentarzowe H315 4I.S
Wagi inwentarzowe nierdzewne H315 4I.H
Wagi kolejkowe nierdzewne H315

