



More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,JFA](http://mirror.radwag.com/de/info,w1,JFA)

## Interner Akku (PUE H315)

WX-008-0213



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Technische Daten

Physikalische Parameter	
Spannung	7,2 V
Kapazität	2000 mAh
Abmessungen des Geräts B x T x H	152×29×14,5 mm
Nettogewicht	28 g
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	0 – +40 °C



### Kompatibel mit (Additional Fee)

Wasser- und säurebeständige Plattformwaage  
 H315 HR  
 Plattformwaage  
 H315 4H rostfrei  
 Balkenwaagen aus Edelstahl H315 4P2.H

Auffahrwaage  
 H315 4N.H.LD rostfrei  
 Plattformwaage  
 H315 4C  
 Rohrbahnwaagen

Wasserdichte Plattformwaage H315 H  
Bodeneinbauwaage aus Edelstahl H315.4 H/Z  
Auffahrwaage  
H315 4N.H rostfrei

H315 2K  
Palettenwaagen aus Edelstahl H315 4P.H  
Wägeterminal PUE H315  
Rohrbahnwaagen aus Edelstahl H315 2K