



More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,JFA](http://mirror.radwag.com/de/info,w1,JFA)

# Interner Akku (PUE H315)

WX-008-0213



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Technische Daten

Physikalische Parameter	
Spannung	7,2 V
Kapazität	2000 mAh
Abmessungen des Geräts	152×29×14,5 mm
Nettogewicht	28 g
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	0 – +40 °C



## Kompatibel mit (Additional Fee)

Wasser- und säurebeständige Plattformwaage  
H315 HR  
Plattformwaage  
H315 4H rostfrei  
Balkenwaagen aus Edelstahl H315 4P2.H

Plattformwaage  
H315 4C  
Rohrbahnwaagen  
H315 2K  
Palettenwaagen aus Edelstahl H315 4P.H

Wasserdichte Plattformwaage H315 H  
Bodeneinbauwaage aus Edelstahl H315.4 H/Z  
Auffahrwaage  
H315 4N.H rostfrei  
Auffahrwaage  
H315 4N.H.LD rostfrei

Viehwaagen H315 4I.S  
Viehwaagen aus Edelstahl H315 4I.H  
Wägeterminal PUE H315  
Rohrbahnwaagen aus Edelstahl H315