



More information on the website  
[mirror.radwag.com/es/info,w1,JFA](http://mirror.radwag.com/es/info,w1,JFA)

## Batería interna (PUE H315)

WX-008-0213



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Datos técnicos

Parámetros físicos	
Voltaje	7,2 V
Capacidad	2000 mAh
Dimensiones de aparato	152×29×14,5 mm
Masa neta	28 g
Condiciones ambientales	
Temperatura de trabajo	0 – +40 °C



### Trabaja con (Additional Fee)

Báscula de plataforma impermeable H315 HR  
 Báscula de plataforma inoxidable H315 4H  
 Básculas de patines inoxidables H315 4P2.H  
 Báscula de plataforma impermeable H315 H  
 Báscula de plataforma empotrada inoxidable H315.4 H/Z

Báscula de plataforma H315 4C  
 Básculas de carriles H315 2K  
 Básculas para paletas inoxidables H315 4P.H  
 Balanzas para ganado H315 4I.S  
 Balanzas para ganado inoxidables H315 4I.H

Báscula con rampa inoxidable H315 4N.H  
Báscula con rampa inoxidable H315 4N.H.LD

Terminal de pesaje PUE H315  
Básculas de carriles inoxidables H315