



More information on the website  
[mirror.radwag.com/es/info,w1,JFA](http://mirror.radwag.com/es/info,w1,JFA)

## Batería interna (PUE H315)

WX-008-0213



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Datos técnicos

Parámetros físicos	
Voltaje	7,2 V
Capacidad	2000 mAh
Dimensiones de aparato An x Pr x Al	152×29×14,5 mm
Masa neta	28 g
Condiciones ambientales	
Temperatura de trabajo	0 – +40 °C



### Trabaja con (Additional Fee)

Báscula de plataforma impermeable H315 HR  
 Báscula de plataforma inoxidable H315 4H  
 Básculas de patines inoxidables H315 4P2.H  
 Báscula de plataforma impermeable H315 H  
 Báscula de plataforma empotrada inoxidable H315.4 H/Z

Báscula con rampa inoxidable H315 4N.H  
 Báscula con rampa inoxidable H315 4N.H.LD  
 Báscula de plataforma H315 4C  
 Básculas para paletas inoxidables H315 4P.H  
 Terminal de pesaje PUE H315