



More information on the website
mirror.radwag.com/fr/info,w1,JFA

Batterie interne (PUE H315)

WX-008-0213



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Paramètres Techniques

Paramètres physiques	
Tension	7,2 V
Capacité	2000 mAh
Dimensions d'appareil L x P x H	152×29×14,5 mm
Masse nette	28 g
Conditions environnementales	
Température du travail	0 – +40 °C



Compatible avec (Additional Fee)

Balance étanche de rampe H315 HR
 Balance à plateformes inoxydables H315 4H
 Pèse-Poutres inoxydables H315 4P2.H
 Balance étanche de rampe H315 H
 Plateformes inoxydables encastrées H315.4 H/Z

Balance à plateformes H315 4C
 Balances aériennes H315 2K
 Pèse-Palettes inoxydables H315 4P.H
 Pèses-bétail H315 4I.S
 Pèses-bétail inoxydables H315 4I.H

Balance à rampe inoxydables H315 4N.H
Balance à rampe inoxydables H315 4N.H.LD

Terminal de pesage PUE H315
Balances aériennes inoxydables H315