

## **Batterie interne (PUE H315)**

WX-008-0213





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## **Paramètres Techniques**

Paramètres physiques	
Tension	7,2 V
Capacité	2000 mAh
Dimensions d'appareil L x P x H	152×29×14,5 mm
Masse nette	28 g
Conditions environnementales	
Température du travail	0 - +40 °C



## **Compatible avec (Additional Fee)**

Balance étanche de rampe H315 HR Balance à plateformes inoxydables H315 4H Pèse-Poutres inoxydables H315 4P2.H Balance étanche de rampe H315 H Plateformes inoxydables encastrées H315.4 H/Z Balance à plateformes H315 4C Balances aériennes H315 2K Pèse-Palettes inoxydables H315 4P.H Pèses-bétail H315 4I.S Pèses-bétail inoxydables H315 4I.H Balance à rampe inoxydables H315 4N.H Balance à rampe inoxydables H315 4N.H.LD Terminal de pesage PUE H315 Balances aériennes inoxydables H315