



More information on the website  
[mirror.radwag.com/it/info,w1,JFA](http://mirror.radwag.com/it/info,w1,JFA)

## Batteria interna (PUE H315)

WX-008-0213



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Specifiche

Parametri fisici	
Tensione	7,2 V
Capacità	2000 mAh
Device dimensions L x P x A	152×29×14,5 mm
Peso net	28 g
Environmental conditions	
Ambiente di lavoro	0 – +40 °C



### Compatibile con (Additional Fee)

Piattaforme in esecuzione waterproof H315 HR  
 Bilancia a piattaforma in acciaio inox H315 4H  
 Supporti di pesata in acciaio inox H315 4P2.H  
 Bilancia a piattaforma impermeabile H315 H  
 Basamenti in acciaio inox versioni con base a compasso H315.4 H/Z

Bilancia con rampa di carico in acciaio inox H315 4N.H  
 Bilancia con rampa di carico in acciaio inox H315 4N.H.LD  
 Bilancia a piattaforma H315 4C  
 Bilance pesa pallet in acciaio inox H315 4P.H  
 Terminale di pesata PUE H315