



More information on the website
mirror.radwag.com/it/info,w1,JFA

Batteria interna (PUE H315)

WX-008-0213



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Specifiche

Parametri fisici	
Tensione	7,2 V
Capacità	2000 mAh
Device dimensions	152×29×14,5 mm
Peso net	28 g
Environmental conditions	
Ambiente di lavoro	0 – +40 °C



Compatibile con (Additional Fee)

Piattaforme in esecuzione waterproof H315 HR
 Bilancia a piattaforma in acciaio inox H315 4H
 Supporti di pesata in acciaio inox H315 4P2.H
 Bilancia a piattaforma impermeabile H315 H
 Basamenti in acciaio inox versioni con base a compasso H315.4 H/Z

Bilancia a piattaforma H315 4C
 Bilance pesa camion H315 2K Overhead Track Scales
 Bilance pesa pallet in acciaio inox H315 4P.H
 Sistemi di pesatura animali H315 4I.S
 Sistemi di pesatura animali in acciaio inox H315 4I.H

Bilancia con rampa di carico in acciaio inox H315 4N.H
Bilancia con rampa di carico in acciaio inox H315 4N.H.LD

Terminale di pesata PUE H315
Bilance pesa camion in acciaio inox H315