



More information on the website
mirror.radwag.com/it/info,w1,JFA

Batteria interna (PUE H315)

WX-008-0213



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Specifiche

Parametri fisici	
Tensione	7,2 V
Capacità	2000 mAh
Device dimensions L x P x A	152×29×14,5 mm
Peso net	28 g
Environmental conditions	
Ambiente di lavoro	0 – +40 °C



Compatibile con (Additional Fee)

Piattaforme in esecuzione waterproof H315 HR
 Bilancia a piattaforma in acciaio inox H315 4H
 Supporti di pesata in acciaio inox H315 4P2.H
 Bilancia a piattaforma impermeabile H315 H
 Basamenti in acciaio inox versioni con base a compasso H315.4 H/Z

Bilancia con rampa di carico in acciaio inox H315 4N.H.LD
 Bilancia a piattaforma H315 4C
 Bilance pesa camion H315 2K Overhead Track Scales
 Bilance pesa pallet in acciaio inox H315 4P.H
 Terminale di pesata PUE H315

