



More information on the website
mirror.radwag.com/ja/info,w1,JFA

内蔵バッテリー (PUE H315)

WX-008-0213



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

データシート

物理的パラメータ	
電圧	7,2 V
ひょう量	2000 mAh
デバイスの寸法 幅×奥行×高さ	152×29×14,5 mm
正味重量	28 g
環境条件	
動作温度	0 – +40 °C



互換性あり (Additional Fee)

H315 HR 防水型プラットフォームスケール
H315 4H ステンレス製プラットフォームスケール
H315 4P2.H ステンレス製ビームスケール
H315 H 防水型プラットフォームスケール
H315.4 H/Z

H315 4C プラットフォームスケール
H315 2K オーバーヘッドトラックスケール
H315 4P.H ステンレス製パレットスケール
H315 4I.S 家畜用はかり
H315 4I.H ステンレス製家畜用はかり

ステンレス製プラットフォームスケール、ピットバージョン
H315 4N.H ステンレス製ランプスケール
H315 4N.H.LD ステンレス製ランプスケール

PUE H315 計量ターミナル
H315 ステンレス製オーバーヘッドトラックスケール