



More information on the website  
[mirror.radwag.com/ja/info,w1,JFA](https://mirror.radwag.com/ja/info,w1,JFA)

## 内蔵バッテリー (PUE H315)

WX-008-0213



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## データシート

### 物理的パラメータ

電圧	7,2 V
ひょう量	2000 mAh
デバイスの寸法	152×29×14,5 mm
正味重量	28 g

### 環境条件

動作温度	0 – +40 °C
------	------------



## 互換性あり (Additional Fee)

H315 HR 防水型プラットフォームスケール  
H315 4H ステンレス製プラットフォームスケール  
H315 4P2.H ステンレス製ビームスケール  
H315 H 防水型プラットフォームスケール  
H315.4 H/Z

H315 4C プラットフォームスケール  
H315 2K オーバーヘッドトラックスケール  
H315 4P.H ステンレス製パレットスケール  
H315 4I.S 家畜用はかり  
H315 4I.H ステンレス製家畜用はかり

ステンレス製プラットフォームスケール、ピットバージョン  
H315 4N.H ステンレス製ランプスケール  
H315 4N.H.LD ステンレス製ランプスケール

PUE H315 計量ターミナル  
H315 ステンレス製オーバーヘッドトラックスケール