



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,JFA

Wewnętrzna bateria (PUE H315)

WX-008-0213



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Parametry fizyczne	
Napięcie	7,2 V
Pojemność	2000 mAh
Wymiary urządzenia	152×29×14,5 mm
Masa netto	28 g
Warunki środowiskowe	
Temperatura pracy	0 – +40 °C



Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Waga platformowa wodo i kwasoodporna H315 HR
 Waga platformowa nierdzewna H315 4H
 Wagi płozowe nierdzewne H315 4P2.H
 Waga platformowa wodooodporna H315 H
 Waga platformowa nierdzewna zagłębiana H315.4 H/Z

Waga platformowa H315 4C
 Wagi kolejkowe H315 2K
 Wagi paletowe nierdzewne H315 4P.H
 Wagi inwentarzowe H315 4I.S
 Wagi inwentarzowe nierdzewne H315 4I.H

Waga najazdowa nierdzewna H315 4N.H
Waga najazdowa nierdzewna H315 4N.H.LD

Terminal wagowy PUE H315
Wagi kolejkowe nierdzewne H315