



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,JFA](http://mirror.radwag.com/pl/info,w1,JFA)

## Wewnętrzna bateria (PUE H315)

WX-008-0213



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

### Dane techniczne

Parametry fizyczne	
Napięcie	7,2 V
Pojemność	2000 mAh
Wymiary urządzenia S x G x W	152×29×14,5 mm
Masa netto	28 g
Warunki środowiskowe	
Temperatura pracy	0 – +40 °C



### Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Waga platformowa wodo i kwasoodporna H315 HR  
 Waga platformowa nierdzewna H315 4H  
 Wagi płozowe nierdzewne H315 4P2.H  
 Waga platformowa wodooodporna H315 H  
 Waga platformowa nierdzewna zagłębiana H315.4 H/Z

Waga najazdowa nierdzewna H315 4N.H  
 Waga najazdowa nierdzewna H315 4N.H.LD  
 Waga platformowa H315 4C  
 Wagi paletowe nierdzewne H315 4P.H  
 Terminal wagowy PUE H315