



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,JFA

Wewnętrzna bateria (PUE H315)

WX-008-0213



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Parametry fizyczne	
Napięcie	7,2 V
Pojemność	2000 mAh
Wymiary urządzenia S x G x W	152×29×14,5 mm
Masa netto	28 g
Warunki środowiskowe	
Temperatura pracy	0 – +40 °C



Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Waga platformowa wodo i kwasoodporna H315 HR
 Waga platformowa nierdzewna H315 4H
 Wagi płozowe nierdzewne H315 4P2.H
 Waga platformowa wodooodporna H315 H
 Waga platformowa nierdzewna zagłębiana H315.4 H/Z

Waga najazdowa nierdzewna H315 4N.H
 Waga najazdowa nierdzewna H315 4N.H.LD
 Waga platformowa H315 4C
 Wagi paletowe nierdzewne H315 4P.H
 Terminal wagowy PUE H315