



More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,JFA

Dahili batarya (PUE H315)

WX-008-0213



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Teknik Veriler

Fiziksel parametreler

Voltaj	7,2 V
Kapasite	2000 mAh
Cihaz boyutları G x D x Y	152x29x14,5 mm
Net ağırlık	28 g

Çevresel koşullar

Çalıştırma sıcaklığı	0 – +40 °C
----------------------	------------



İle uyumlu (Additional Fee)

H315 HR Su geçirmez platform kantarları
H315 4H Paslanmaz çelik platform kantarları
H315 4P2.H Paslanmaz çelik kiriş tipi terazileri
H315 H Su geçirmez platform kantarları
H315.4 H/Z Çok Fonksiyonlu Paslanmaz Çelik Platform Kantar, çukur PUE H315 tartım terminali

H315 4N.H Paslanmaz Çelik Rampalı Kantarlar
H315 4N.H.LD Paslanmaz Çelik Rampalı Kantarlar
H315 4C platform kantarları
H315 4P.H Paslanmaz Çelik Palet terazileri

tipi