



More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,JFA

Dahili batarya (PUE H315)



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Teknik Veriler

Fiziksel parametreler	
Voltaj	7,2 V
Kapasite	2000 mAh
Cihaz boyutları	152×29×14,5 mm
Net ağırlık	28 g
Çevresel koşullar	
Çalıştırma sıcaklığı	0 – +40 °C



İle uyumlu

H315 HR Su geçirmez platform kantarları
H315 4H Paslanmaz çelik platform kantarları
H315 4P2.H Paslanmaz çelik kiriş tipi terazileri
H315 H Su geçirmez platform kantarları
H315.4 H/Z Çok Fonksiyonlu Paslanmaz Çelik Platform Kantar, çukur

H315 4C platform kantarları
H315 2K Gezer köprülü vinç kantarları
H315 4P.H Paslanmaz Çelik Palet terazileri
H315 4I.S canlı hayvan terazileri
H315 4I.H Paslanmaz çelik canlı hayvan terazileri

tipi
H315 4N.H Paslanmaz Çelik Rampalı Kantarlar
H315 4N.H.LD Paslanmaz Çelik Rampalı Kantarlar

PUE H315 tartım terminali
H315 Paslanmaz çelik gezer köprülü vinç kantarları