



# Balanza dinámica DWT/RC 30/HYF

WK-106-0014

More information on the website  
[mirror.radwag.com/es/info,w1,JFT](http://mirror.radwag.com/es/info,w1,JFT)



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Datos técnicos

Parámetros metrológicos	
Maxima capacidad [Max]	30 kg
Minima capacidad	200 g
Legibilidad [d]	10 g
Rango de tara	-30 kg
Parámetros físicos	
Pantalla	10" gráfico color pantalla táctil
Altura de plataforma de pesaje	800 ± 50 mm (otras alturas disponibles bajo petición)
Construcción	
Grado de protección	IP 66 / 67
Condiciones ambientales	
Temperatura de trabajo	-10 – +40 °C
Características utilidades	
Velocidad de transportador	0,1 – 0,5 m/s



## Accesorios (Additional Fee)

Pantallas  
Lector de tarjetas transpondedor  
Cables RS 232 (Bascula a Impresora ZEBRA)  
Cables RS 232, RS 485  
Escáner de códigos de barra

Impresoras de etiquetas  
Teclado, manipuladores  
Impresoras de recibos  
Cable USB (Bascula a Impresora)

## Programas (Additional Fee)

• Editor de Etiquetas R02 [WX-010-0094]

• E2R Checkweigher [WX-010-0055]