



More information on the website
mirror.radwag.com/fr/info,w1,JFT

Balance dynamique DWT/RC 30/HYF



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Capacité maximale [Max]	30 kg
Capacité minimale [Min]	200 g
Précision de lecture	10 g
Étendue de tare	-30 kg
Paramètres physiques	
Afficheur	10" graphique couleurs écran tactile
Hauteur de plate-forme de balance	800 ± 50 mm (autres dimensions possibles pour une demande spéciale des clients)
Construction	
Degré de protection	IP 66 / 67
Conditions environnementales	
Température du travail	-10 – +40 °C
Utilitaire features	
Vitesse de convoyeur	0,1 – 0,5 m/s



Accessoires

Afficheurs
Lecteurs de cartes à transpondeur
Câbles RS 232 (balance – imprimante ZEBRA)
Câbles RS 232, RS 485
Lecteurs de code-barres

Imprimantes d'étiquettes
Claviers, manipulateurs
Imprimante de tickets de caisse
Câble USB (balance – imprimante)

Software

• Éditeur D'étiquettes R02 [WX-010-0094]

• E2R Dynamiques [WX-010-0055]