



More information on the website  
[mirror.radwag.com/it/info,w1,JFT](http://mirror.radwag.com/it/info,w1,JFT)

## DWT/RC 30/HYF Sistema controllo peso automatico



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Foglio di calcolo

Parametri metrologici	
Capacità massima [Max]	30 kg
Pesata minima	200 g
Accuratezza	10 g
Intervallo di tara	-30 kg
Parametri fisici	
Display	10" graphic colour touchscreen
Altezza della piattaforma	800 ±50 mm (other levels of platform on client requirement)
Costruzione	
Punteggio IP	IP 66/67
Environmental conditions	
Temperatura di lavoro	-10 ÷ +40 °C
Caratteristiche operative	
Velocità del trasportatore a rulli	0,1 - 0,5 m/s



## Accessori

Display  
Lettore di tessere transponder  
Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti ZEBRA)  
Lettore di codici a barre  
stampanti per etichette

Cavo seriale RS 232, RS 485  
Tastiera, interruttori esterni  
Stampanti di ricevuta  
cavo USB (connessione bilance - stampanti)

## Software

• Editore di etichette R02 [WX-010-0094]

• E2R Controllo peso [WX-010-0055]