



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,JFT](http://mirror.radwag.com/pl/info,w1,JFT)

# Waga dynamiczna DWT/RC 30/HYF

WK-106-0014



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Obciążenie maksymalne [Max]	30 kg
Obciążenie minimalne [Min]	200 g
Dokładność odczytu [d]	10 g
Zakres tary	-30 kg
Parametry fizyczne	
Wyświetlacz	10" graficzny kolorowy dotykowy
Wysokość platformy wagowej	800 ± 50 mm (inne wysokości na zamówienie klienta)
Konstrukcja	
Stopień ochrony	IP 66 / 67
Warunki środowiskowe	
Temperatura pracy	-10 – +40 °C
Cechy użytkowe	
Prędkość przenośnika	0,1 – 0,5 m/s



## Akcesoria (Dodatkowo płatne)

Wyświetlacze

Czytniki kart transponderowych

Przewody RS 232 (waga - drukarka ZEBRA)

Przewody RS 232, RS 485

Skanery kodów kreskowych

Drukarki etykiet

Przyciski sterujące

Drukarki paragonowe

Przewód USB (waga – drukarka)

## Oprogramowanie (Dodatkowo płatne)

• Edytor etykiet R02 [WX-010-0094]

• E2R Dynamiczne [WX-010-0055]