



More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,JIW](http://mirror.radwag.com/de/info,w1,JIW)

# LCD-Display WD-6 im Kunststoffgehäuse

WX-002-0030



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Technische Daten

Physikalische Parameter	
Kabellänge	1,5 (max 5) m
Verpackungsgröße	220×190×90 mm
Nettogewicht	0,5 kg
Bruttogewicht	0,74 kg
Konstruktion	
Schutzart	IP 43
Character size	19 mm

## Kompatibel mit (Additional Fee)

Multifunktionswaage C32  
 Analysenwaage AS X7  
 Präzisionswaage PS X2  
 Analysenwaagen AS X2 PLUS  
 Waagen PS X7 für FPVO  
 Präzisionswaagen PS R2  
 Präzisionswaage WLC X7

Waagen PS X2 für FPVO  
 Präzisionswaage C32.PM  
 Präzisionswaage PS X7  
 Präzisionswaage PS R2.H  
 Präzisionswaage PS R1  
 Analysenwaage AS R2 PLUS  
 Analysenwaage AS R1 PLUS

## Abmessungen des Geräts

