



More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,JIW

LCD-Display WD-6 im Kunststoffgehäuse



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Technische Daten

Physikalische Parameter	
Kabellänge	1,5 (max 5) m
Verpackungsgröße	220×190×90 mm
Nettogewicht	0,5 kg
Bruttogewicht	0,74 kg
Konstruktion	
Schutzart	IP 43
Character size	19 mm

Kompatibel mit

Multifunktionswaage C32
 Analysenwaage AS X7
 Präzisionswaage PS X2
 Analysenwaagen AS X2 PLUS
 Waagen PS X7 für FPVO
 Präzisionswaagen PS R2
 Präzisionswaage WLC X7

Waagen PS X2 für FPVO
 Präzisionswaage C32.PM
 Präzisionswaage PS X7
 Präzisionswaage PS R2.H
 Präzisionswaage PS R1
 Analysenwaage AS R2 PLUS
 Analysenwaage AS R1 PLUS

Abmessungen des Geräts

