

## Afficheur LCD WD-6 dans le boîtier en plastique wx-002-0030





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Paramètres Techniques

Paramètres physiques		
Longueur de câble	1,5 (max 5) m	
Dimensions de colis L x P x H	220×190×90 mm	
Masse nette	0,5 kg	
Masse brute	0,74 kg	
Construction		
Degré de protection	IP 43	
Hauteur des caractères	19 mm	

## **Compatible avec (Additional Fee)**

Balance multifonctionnelle C32 Balance analytique AS X7 Balances PS X7 pour CPP Balance de précision PS R2 Balance de précision WLC X7 Balance de précision C32.PM Balance de précision PS X7 Balance de précision PS R2.H Balance de précision PS R1 Balance analytique AS R2 PLUS Balance analytique AS R1 PLUS

## Dimensions d'appareil L x P x H



